

**Garant****VC.T 110302, Laji: HB7415-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VCMT 110302 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Laji	HB7415-1
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110302
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	TIS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä