

Garant**VBMT 110304, Laji: HB7415-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 110304 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm

Laji	HB7415-1
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	TIS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä