

Garant**VBMT 160404, Laji: HB7415-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160404 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f: 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	TIS
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Laji	HB7415-1
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	S
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä