

**Garant****VC.T 110304, Laji: HB7415-1**

## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 261366 HB7415-1 |
| GTIN         | 4062406749767   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

## Kuvaus

VC.T 110304 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

## Tekninen kuvaus

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Syöttö $f$                 | 0,05 - 0,3 mm/kierr, |
| Pääkäyttöalue              | S                    |
| lastunmurtaja              | TIS                  |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2                    |
| Nirkon säde                | 0,4 mm               |
| ISO-koodi-kääntöterä       | VCMT 110304          |
| Koneistusehto              | jatkuva              |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji                            | HB7415-1                        |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| Toleranssi                      | M                               |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 50 - 110 m/min                  |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,05 - 1,5 mm                   |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |