

Garant**VBMT 160402, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160402 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7415-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160402
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	TIS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä