

Garant**VBMT 160408, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160408 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	TIS
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Laji	HB7415-1
Pääkäyttöalue	S
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä