

**Garant****VC.T 160408, Laji: HB7415-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VC.T 160408 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	S
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
Laji	HB7415-1
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160408

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	TIS
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä