

Garant**DNMG 150608, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Lastuava aine	KM
Laji	HB7415-1
Pääkäyttöalue	S
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	jatkuva

lastunmurtaja	TIM
Nirkon säde	0,8 mm
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä