


Garant**CNMG 120404, Laji: HU7305-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HU7305-1 Laji: HU7305-1
lastunmurtaja: AM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 400 - 700 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Pääkäyttöalue	N

Pinnoitus	pinnoittamaton
lastunmurtaja	AM1
Laji	HU7305-1
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 700 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä