

**Garant****DNMG 110404, Laji: HU7305-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 110404 HU7305-1 Laji: HU7305-1  
lastunmurtaja: AM1  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 400 - 700 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AM1
Syöttö $f$	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	400 - 700 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 5 mm
Pääkäyttöalue	N

Laji	HU7305-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä