

**Garant****DNMG 150604, Laji: HU7305-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 150604 HU7305-1 Laji: HU7305-1  
lastunmurtaja: AM1  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 400 - 700 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AM1
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Syöttö $f$	0,05 - 0,6 mm/kierr,

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	400 - 700 m/min
Laji	HU7305-1
Pinnoitus	pinnoittamaton
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä