

Garant**VNMG 160404, Laji: HU7305-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AM1
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 700 m/min
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HU7305-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä