

Garant**DNMG 150608, Laji: HU7305-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HU7305-1 Laji: HU7305-1
lastunmurtaja: AM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 400 - 700 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 700 m/min
Laji	HU7305-1
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	AM1

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Pääkäyttöalue	N
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä