


Garant**WNMG 060404, Laji: HU7305-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Laji	HU7305-1
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 700 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060404
lastunmurtaja	AM1

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä