

**Garant****VNMG 160408, Laji: HU7305-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VN.G 160408 HU7305-1 Laji: HU7305-1  
lastunmurtaja: AM1  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 400 - 700 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	N
Syöttö $f$	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	400 - 700 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408

Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 5 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	AM1
Laji	HU7305-1
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoittamaton
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä