


Garant**WNMG 080408, Laji: HU7305-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 080408 HU7305-1 Laji: HU7305-1
lastunmurtaja: AM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 400 - 700 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Toleranssi	M
lastunmurtaja	AM1
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
Nirkon säde	0,8 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 700 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HU7305-1
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä