


Garant**WNMG 060408, Laji: HU7305-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 060408 HU7305-1 Laji: HU7305-1
lastunmurtaja: AM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 400 - 700 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,8 mm
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 700 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
lastunmurtaja	AM1
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HU7305-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoittamaton
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä