


Garant**TNMG 160408, Laji: HU7305-1****Tilastiedot**

Tilausnumero	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TN.G 160408 HU7305-1 Laji: HU7305-1
lastunmurtaja: AM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 400 - 700 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AM1
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Pääkäyttöalue	N
Pinnoitus	pinnoittamaton
Syöttö f	0,05 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HU7305-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	400 - 700 m/min
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 5 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä