


Garant**CNMG 120408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Laji	HB7130-2
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä