


Garant**CNMG 120404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Laji	HB7130-2
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä