


**Garant****CNMG 09T304, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 09T304 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

## Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
Lastuava aine	KM

Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7130-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä