

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	CNNG 120408
lastunmurtaja	VM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm

Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä