


Garant**CNMG 120408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VG
Laji	HB7130-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä