


**Garant****CNMG 120404, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250156 HB7130-2 |
| GTIN         | 4062406749286   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

### Kuvaus

CNMG 120404 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 4 mm          |
| Toleranssi                      | M                   |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely         |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CNMG 120404         |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                   |
| Syöttö $f$                      | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji                            | HB7130-2                        |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava               |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 70 - 240 m/min                  |
| Pääkäyttöalue                   | M                               |
| lastunmurtaja                   | VM                              |
| Nirkon säde                     | 0,4 mm                          |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |