


Garant**CNMG 120412, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120412 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VG
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	HB7130-2
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm

Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä