

**Garant****CNMG 120412, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 120412 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Laji	HB7130-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm

Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä