

Garant**CNMG 09T308, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T308 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min

Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
Laji	HB7130-2
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä