


**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

SNMG 120408 HB7130-2 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	VM
Laji	HB7130-2
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min

ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä