

**Garant****DNMG 150604, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150604 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604

lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä