

Garant**DNMG 110404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110404 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä