

**Garant****TNMG 160404, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä