

Garant**DNMG 110408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm

Laji	HB7130-2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	VM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä