

Garant**DNMG 150612, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250864 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406749972 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

DNMG 150612 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Syöttö f | 0,25 - 0,6 mm/kierr, |
| lastunmurtaja | VG |
| Lastuamissyvyys a_p | 1,5 - 6 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Lastuava aine | KM |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 220 m/min |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue | M |
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150612 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |
| Laji | HB7130-2 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |