

Garant**VNMG 160404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251732 HB7130-2
GTIN	4062406750022
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VS

Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä