

Garant**TNMG 160408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TNMG 160408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M

Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä