

Garant**DNMG 150608, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä