

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 060408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7130-2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä