

Garant**WNMG 080412, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080412 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Laji	HB7130-2
lastunmurtaja	VG
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	1,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä