

Garant**WNMG 080408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 080408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
Laji	HB7130-2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä