

**Garant****CC.T 060204, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 060204 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

### Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VS
Toleranssi	M

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä