

Garant**VNMG 160408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VN.G 160408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f: 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä