

Garant**CC.T 060202, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 060202 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM

Laji	HB7130-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä