

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080404 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
lastunmurtaja	VS
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Laji	HB7130-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä