

Garant**CC.T 09T304, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7130-2
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä