

Garant**WNMG 060404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060404
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7130-2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	VS
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä