

**Garant****CC.T 120408, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 120408 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7130-2

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
lastunmurtaja	VM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä