

Garant**DC.T 070202, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCMT 070202 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Toleranssi	M
Laji	HB7130-2
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM

Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä