

Garant**DC.T 11T302, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCMT 11T302 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä