

Garant**CC.T 060204, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 060204 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB7130-2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä