

**Garant****DC.T 11T304, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 11T304 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7130-2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	VS
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä